


〔焼入〕全ねじボルト



品番	サイズ(mm)		重量(g)
	A	B	
EA949HL-1	320	M10X1.5	145
EA949HL-2	490		225
EA949HL-3	320	M12X1.75	210
EA949HL-4	490		320
EA949HL-5	320	M16X2	390
EA949HL-6	490		600
EA949HL-7	320	M20X2.5	620
EA949HL-8	490		940

RoHS指令適合品

- 材質
本体:SNB7、焼入焼戻、黒染め
- 引張り強度…860N/mm²
- 注意事項
両単面は黒染め処理を施していません。