

EA949JB スプリングロールピン

材 質：バネ用鋼、硬度... HRC45

サイズ：

呼び径	全長	D	t	E	入り数
4	10	4.2~4.4	0.8	3.9	100
	12				
	16				
	20				50
	25				
	30				
5	12	5.2~5.4	1	4.8	50
	16				
	20				
	25				
	30				

仕 様

呼び径	二重剪断荷重		適用する 穴径
	kN	kgf	
4	11.08	1,130	4
5	17.25	1,760	5

