


図面／規格
【小頭NSローヘッド（日産）】



EA949JK-シリーズ

-305 -406 -508 -608 -810 -1012
 ~-312 ~-420 ~-520 ~-625 ~-830 ~-1030

ねじの呼び	M3	M4	M5	M6	M8	M10
頭部高さ K	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
頭部径 dk	4.5	5.5	7	8.5	10	13
レンチサイズ S	1.5	2	3	3	4	5
レンチ深さ t(最小)	1.2	1.7	1.8	2.5	4.2	4.2