


図面／規格
【四角BT（全）JIS規格】



ステンレス製 M16のみ

鉄製

単位:mm ステンレス製

単位:mm

呼び径	二面幅 s		高さ k		呼び径	二面幅 s		高さ k	
	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差		基本寸法	許容差	基本寸法	許容差
M6	10	+0 -0.2	4	±0.15	M5	8	+0 -0.2	3.5	±0.25
M8	13	+0 -0.25	5.5	±0.2	M6	10	+0 -0.6	4	±0.6
M10	17	+0 -0.5	7	±0.2	M8	13	+0 -0.7	5.5	±0.6
M12	19	+0 -0.5	8	±0.2	M10	17	+0 -0.7	7	±0.3
					M12	19	+0 -0.8	8	±0.3

呼び径	二面幅 s		高さ k		t	d1
	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差		
M16	24	+0 -0.35	10	±0.2	0.6~ 0.4	22.0~ 21.0