


図面／規格
【フランジボタンCAP】



EA949MNシリーズ

-406 -508 -608 -812
))))

-420 -520 -630 -830

フランジボタンの寸法・精度 (mm)

ねじの呼び(d)		M3	M4	M5	M6	M8	M10
ピッチ(P)		0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5
ϕdk	基準寸法	5.2	6.8	8.5	10.1	12.6	15.5
	許容差	0 -0.30	0 -0.36	0 -0.43	0 -0.43	0 -0.43	0 -0.43
ϕda	最大	3.6	4.7	5.7	6.8	9.2	11.2
e	最小	2.30	2.87	3.44	4.58	5.72	6.86
k	基準寸法	1.65	2.2	2.75	3.3	4.4	5.5
	許容差	0 -0.25	0 -0.30	0 -0.30	0 -0.30	0 -0.30	0 -0.30
r	最小	0.1	0.2	0.2	0.25	0.4	0.4
s	基準寸法	2	2.5	3	4	5	6
	許容差		+0.080 +0.020		+0.095 +0.020	+0.140 +0.020	
ϕW	基準寸法	7	9.2	11.4	13.6	17	20.9
	許容差		0 -0.4		0 -0.6		
t	最小	1.05	1.3	1.6	2	2.6	3.1
h	最小	0.6	0.7	0.9	1	1.4	1.6