

EA949SF-4~12 スプリングワッシャー

材 質：ステンレス

サイズ：

	呼び径	内径	外径	幅	厚さ	入り数	重量 (入り数)
EA949SF-4	M4	4.1	7.6	1.4	1.0	300	
EA949SF-5	M5	5.1	9.2	1.7	1.3	180	
EA949SF-6	M6	6.1	12.2	2.7	1.5	100	90g
EA949SF-8	M8	8.2	15.4	3.2	2.0	55	
EA949SF-10	M10	10.2	18.4	3.7	2.5	30	
EA949SF-12	M12	12.2	21.5	4.2	3.0	15	

