

ナベ頭小ネジ(0番1種)[ステンレス製]

(100個入り)

品番	サイズ	頭部外径 (mm)	頭部高さ (mm)
EA949SP-101	M1 × 1.5	1.8	0.5
EA949SP-102	M1 × 2.0		
EA949SP-103	M1 × 3.0		
EA949SP-104	M1 × 4.0		
EA949SP-105	M1 × 5.0		
EA949SP-121	M1.2 × 2.0		
EA949SP-122	M1.2 × 3.0		
EA949SP-123	M1.2 × 4.0		
EA949SP-124	M1.2 × 5.0		
EA949SP-141	M1.4 × 1.2		
EA949SP-142	M1.4 × 1.5		
EA949SP-143	M1.4 × 2.0		
EA949SP-144	M1.4 × 2.5		
EA949SP-145	M1.4 × 3.0		
EA949SP-146	M1.4 × 3.5		
EA949SP-147	M1.4 × 4.0		
EA949SP-148	M1.4 × 4.5		
EA949SP-149	M1.4 × 5.0		
EA949SP-161	M1.6 × 2.0	2.4	0.55
EA949SP-162	M1.6 × 2.5		
EA949SP-163	M1.6 × 3.0		
EA949SP-164	M1.6 × 3.5		
EA949SP-165	M1.6 × 4.0		
EA949SP-166	M1.6 × 5.0		
EA949SP-171	M1.7 × 2.0	2.5	0.5
EA949SP-172	M1.7 × 2.5		
EA949SP-173	M1.7 × 3.0		
EA949SP-174	M1.7 × 3.5		
EA949SP-175	M1.7 × 4.0		
EA949SP-176	M1.7 × 4.5		
EA949SP-177	M1.7 × 5.0		
EA949SP-201	M2.0 × 2.0		
EA949SP-202	M2.0 × 2.5		
EA949SP-203	M2.0 × 3.0		
EA949SP-204	M2.0 × 3.5		
EA949SP-205	M2.0 × 4.0		
EA949SP-206	M2.0 × 4.5		
EA949SP-207	M2.0 × 5.0		



材質...ステンレス

日本写真機工業会団体規格
カメラ、眼鏡など精密部品に対応

0番とは、1番の十字穴より小さな十字穴を表し、
1種とは、JIS B1111付属書規格より
およそ50%低いものを表します。