



	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6
dk	4	6	7	8	9	12
k	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2
t (min)	0.4	0.5	0.75	0.9	1.0	1.2
ドライブ	T4	T5	T6	T8	T10	T20
A	約 30 度	約 30 度	約 30 度	約 30 度	約 30 度	約 30 度
最大トルク	0.4 N.m	0.5 N.m	0.95 N.m	2.3 N.m	4 N.m	10 N.m

- 材 質 鉄
- 表面処理 ニッケル
- 表面硬度 HV400min

サイズ		製品コード	EA品番
d	L		
M3	6	SH010306Ni	EA949TC-31
	8	SH010308Ni	EA949TC-32
	10	SH010310Ni	EA949TC-33
M4	6	SH010406Ni	EA949TC-41
	8	SH010408Ni	EA949TC-42
	10	SH010410Ni	EA949TC-43
M5	8	SH010508Ni	EA949TC-51
	10	SH010510Ni	EA949TC-52
	12	SH010512Ni	EA949TC-53
	16	SH010516Ni	EA949TC-54