

EA950CB(サクシオンリフター)取扱説明書

Ver 1.1

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

- ・最大吸着能力…57kg
- ・吸着面サイズ…φ200mm
- ・バキュームポンプ付
- ・使用温度範囲…-12℃~49℃
- ・本体材質…プラスチック
- ・自重…800g
- ・付属品…プラスチックケース

◆各部名称



警告

- ・吸着能力(57kg)を超えて使用しないで下さい。
- ・人間を支えるために当商品を使用しないで下さい。
- ・シールエッジに破損のある場合は使用しないで下さい。
- ・当商品が滑り落ちたり、外れたりするような状況のもとでは使用しないで下さい。
- 例)サクシオンパッドの表面が汚れていたり、損傷がある時。
対象物に穴がある時。
サクシオンパッドのエッジに圧力がかかる時。
- ・当商品を吸着させた時、プランジャーの赤いラインが見えた場合は使用しないで下さい。
赤いラインが見え隠れする場合も使用を中止し、サービスを受けて下さい。
- ・当商品が吸着している間、プランジャーの動きを妨げるものは避けて下さい。
- ・当商品に負荷がかかっている時はリリースレバーに触れないで下さい。
- ・当商品を掃除する時は、溶剤やガソリンなどは使用しないで下さい。

◆特長

- ・当商品は運搬用のハンドツールです。スプリングバランス機構が気密性を高め、真空度が低下した時は、プランジャーの赤いラインが見える事により警告を示します。

◆環境条件

- ・当商品を使用される時は、対象物の表面がきれいであり、かつ比較的滑らかで、穴が開いていないことを確認して下さい。
- ・(-12℃~49℃)までの温度範囲内で使用して下さい。
- ・高度1524m以上の高所では使用しないで下さい。
- ・湿気や汚れは吸着能力を低下させます。

◆使用方法

<吸着する場合>

- 1) 対象物の表面にサクシオンパッドを当てて下さい。
- 2) 完全に吸着するまでプランジャーをポンプして下さい。
赤いラインが見えなくなったら吸着完了です。
- 3) 作業中、プランジャーの赤いラインを時々確認して下さい。
もし赤いラインが見えてきたら、ラインが隠れるまでポンプして下さい。



<解除する場合>

- 1) 対象物にしっかりとした支えがあることを確認して下さい。
- 2) 対象物からサクシオンパッドが離れるまで、リリースレバーを押して下さい。

◆メンテナンス

- ・正常に吸着しない時は、パッド表面に問題があるかサービスを受ける必要が生じています。最初にパッドの表面をきれいにして、なお吸着しない時は、サービスを受けて下さい。

◆点検

- 当商品に下記のことが発生していないかどうか点検して下さい。
 - ・パッドのエッジに切り傷やダメージはないか。
 - ・ハンドルやポンプにひびはないか。
 - ・吸着後すぐに赤いラインが現れないか。
 - ・ポンプの動きに引っ掛かりなどはないか。
 - ・サクシヨンパッドに奇妙な光沢や固さはないか。
 - ・サクシヨンパッドの裏面にあるエアフィルターはなくなっていないか。

◆保管

- ・使用しない時はケースに入れて保管して下さい。