




寸法の区分		許容差 (曲げ所を含む場合)	
長さ	6以下	±0.1	(±0.3)
	6を超え 30以下	±0.2	(±0.5)
	30を超え 120以下	±0.3	(±0.8)
	120を超え 400以下	±0.5	(±1.2)
角度	直角	±1.0°	
	直角以外	±1.5°	



日付 DATE	符号 REV.MARK	改訂内容 REVISIONS	改訂者 REVISED	承認 APPROVED
08.03.05	△-2	機種品番訂正、トルク公差誤記訂正	片桐(公)	片桐
11.04.01	△-12	寸法公差変更、注記3項・ロット番号捺印追記、図枠変更	片桐	片桐
11.10.14		英文追記	片桐	片桐



記)
Note)

1. トルク値 : $1.373 \pm 0.098 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($14.0 \pm 1.0 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$)
Torque value : $1.373 \pm 0.098 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($14.0 \pm 1.0 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$)
2. RoHS規制対応実施。
RoHS regulation is already adapted.
- △ 3. 納入姿勢は本図の状態とする。
Hinge is supplied as per this drawing specification.

改訂図面
2011年10月14日
手配図面
2005年09月01日



9	φ4皿リベット(10.6) Dia.4 countersunk rivet(10.6)	1	SUS	
8	φ6チルトカシメワッシャ 6 tilt clumping washer	1	SUS	±1.2
7	スラストワッシャE 6 thrust washer E	2	POM	ナチュラル Natural
6	φ6チルトスペーサー 6 tilt spacer	1	SUS	±0.4
5	φ6チルトプラグ 6 tilt plug	1	POM	黒色 Black color
4	φ6チルト本体B 6 tilt body B	1	SUS	±1.0
3	φ6シャフト 6 shaft	1	SUS	
2	ヒンジB Hinge B	1	SUS	±2.0
1	ヒンジA Hinge A	1	SUS	±2.0
番号 NO.	部品名 PARTS NAME	員数 Q'TY	材質 MATERIAL	記事 ARTICLE

単位 UNITS	検図 CHECKED	承認 APPROVED	機種品番 / 客先品番 MODEL NO. / CUSTOMER MODEL NO.	SFT H-03	
mm	片桐	渡部	工程 PROCESS	部品名 PARTS NAME	部品コード PARTS CODE
SCALE 1:1				SFT H-03 完成	AASF0301-0Z
	設計 DESIGNED	製図 DRAWN			
		片桐			