

新 発 売

MK

リターンヒンジ EA951CY-30A



<上部金具>



<下部金具>

●材質：ステンレス (SUS304) + 樹脂

●仕上：バレル研磨

●ドア寸法 ドア厚：30～40mm

幅：650mm以下

高さ：幅寸法以上1000mm以下



縦長



扉



横長



罫

使わないで下さい

●ドア重量：10kg以下

●ビス付

特長

- ・扉の自重で所定の位置に扉が止まります。
- ・約20度間隔で扉の停止位置が調整出来ます。
- ・掘込不要で取付けが簡単です。
- ・扉の着脱も安易に出来ます。

用途

- ・台所出入口・食堂の間仕切・化粧室の仕切
- ・脱衣所の目隠し等・カウンター等の軽量扉