



### ジョイント金具 19型Q

(単位:mm)

EA品番	名 称	板厚	幅(W)	長さ		穴 径	穴 数	質 量 (g)
				(L1)	(L2)			
EA951EA-281A	190314-3 クローム	2.0	19	118	12.3	6.2φ	3	38.8
EA951EA-282A	190317-4 クローム	2.0	19	143	12.3	6.2φ	4	53.7
EA951EA-285A	1903112-6 クローム	2.0	19	193	12.3	6.2φ	6	61.2
EA951EA-283A	190333-5 クローム	2.0	19	73	27.0	6.2φ	5	38.8
EA951EA-284A	190335-6 クローム	2.0	19	104	27.0	6.2φ	6	46.3
EA951EA-286A	190338-7 クローム	2.0	19	129	27.0	6.2φ	7	53.7
EA951EA-287A	190355-8 クローム	2.0	19	102	27.0	6.5φ	8	54.0
EA951EA-288A	1903310-8 クローム	2.0	19	154	27.0	6.2φ	8	54.0

鉄:クロームメッキ