



【ステンレス製】

材料/ステンレス(SUS304) ヘアライン電解研磨仕上げ

EA951EC-5
EA951EC-6
EA951EC-7
EA951EC-8

型番	各辺長さ(A×B)	巾(w)	厚み(t)	皿穴数(壁側×天板側)	安全耐荷重/1本
LS-731	125×250	38	5.0	3/3ヶ所	145kg
LS-732	150×300	38	5.0	3/3ヶ所	145kg
LS-733	200×400	38	5.0	5/3ヶ所	145kg
LS-734	250×500	38	5.0	5/4ヶ所	145kg
LS-735	200×400	50	5.0	5/3ヶ所	145kg
LS-736	250×500	50	5.0	5/4ヶ所	145kg

壁側/ステン皿タップピン5×45

天板側/ステン皿タップピン5×16

安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。

取付の際は、下地の補強、芯材の有無など十分ご注意ください。