

18-8ブラケット (通し穴、片穴)



18-8ブラケット (通し穴)

EA951EW-101
EA951EW-102

No.	通し穴型番	適用パイプ	入数
TA4661	TO-201AS-T25	25mm	30
TA4662	TO-201AS-T32	32mm	20
TA4663	TO-201AS-T38	38mm	20

18-8ブラケット (片穴)

EA951EW-106
EA951EW-107

No.	片穴型番	適用パイプ	入数
TA4658	TO-201AS-K25	25mm	30
TA4659	TO-201AS-K32	32mm	20
TA4660	TO-201AS-K38	38mm	20

適用パイプ	仕様	材質	仕上げ	サイズ												
				A	B	C	D	E	F	F2	G	H	I	J	K	
φ25	通穴	SUS304	研磨	54.0	25.3	61.8	44.7	36.2	×	24.8	0.6	6.8	3.2	5.8	30.7	
φ32	〃	〃	〃	60.4	32.3	70.2	48.8	44.0	×	30.2	0.6	6.6	3.7	5.8	35.7	
φ38	〃	〃	〃	68.9	38.3	85.2	59.4	52.4	×	33.9	0.6	6.3	3.8	6.8	38.6	
φ25	片穴	SUS304	研磨	54.0	25.3	61.8	44.7	36.2	30.2	×	0.6	6.8	3.2	5.8	30.7	
φ32	〃	〃	〃	60.4	32.3	70.2	48.8	44.0	36.9	×	0.6	6.6	3.7	5.8	35.7	
φ38	〃	〃	〃	68.9	38.3	85.2	59.4	52.4	42.7	×	0.6	6.3	3.8	6.8	38.6	

●材質：SUS304
※木ネジ付：4本

