






ロング ブラケット Aサイズ表

名称サイズ	A寸法
25 × 150	146 mm
× 200	196 mm
× 250	248 mm
× 300	296 mm
× 400	398 mm
× 500	498 mm
× 600	596 mm

上記製品 25 mm 止め、通し
A寸法は共通です。

	Aタツピングビス	SUS305	4	⊕Ⅲ3.5X20
番号	本体 部品名	SUS304 材質	個数	AM-3抗菌材 規格
品名	ロングブラケット25φ			記号
製図	検図	承認	尺度	図法
			1/1	三角法