

ドアストッパー 万能型スロープ式

ドアストッパー
—差し込みタイプ—

ドアと床の間に差し込むだけで、ドアを好きな位置でストップできます。天然ゴムで底が吸盤式なので凹凸のない平面ではしっかりドアを固定します。



- 本体サイズ/95×95×50mm
- JAN/4909314410177



← ラセン状なので
スキマに回転を
させながら
高さをあわせて
ドアストップ

吸盤式でドアが強力ストップ！

閉じる方向
回転させて、スキマに
合わせてください。



ドアと床の間 1.5～4.8cm まで対応