



ノックアウト穴・6-φ5.2

4-φ6(幅木との連結穴)

扉開寸法

仕様

本体：高純度フェライトステンレス t=0.8 粉体塗装
 扉：高純度フェライトステンレス t=1.0 粉体塗装
 背面パネル：高純度フェライトステンレス t=0.8 粉体塗装
 錠前：PushButton錠

カラーバリエーション

KS-TLU160-S500-W (色：ホワイト)
 KS-TLU160-S500-L (色：ライトグレー)
 KS-TLU160-S500-GK (色：グレーブラック)
 KS-TLU160-S500-BD (色：ボルドー)
 KS-TLU160-S500-DB (色：ダークブラウン)

ボックス内寸法：470×132×353

※「」内色品番

1	本体	4	錠前	7		10	尺度	1:5	作成	'24年07月26日	品番	KS-TLU160-S500-「」	名称	小型宅配ボックス	
2	扉	5		8		11						図番		TLU160-S500-「」-02	株式会社ナスタ
3	背面パネル	6		9		12									