

EA954DG-5 [ステンレス製] 収納庫

○ 特 長

- ・耐腐蝕性、耐薬品性に優れたステンレスSUS304を使用。
- ・工場、実験室、クリーンルーム、病院など幅広い分野で使用目的は無限です。
- ・単品でもユニットでの、統一されたモジュールで組合せ自在。
- ・壁面収納家具と同等に設計された凹凸の少ないすっきりしたデザイン。



ジョイント上下左右
連結で転倒防止



両開扉のラッチ
安全なラッチ付
万一の地震の際にも扉が
開きません



アジャスター
アジャスター部もさび、腐蝕に
優れたステンレス製を採用

○ 仕 様

- ・両開型、上下兼用。
- ・ラッチ機構付
- ・棚板2枚付
- ・鍵2本つき
- ・材 質...ステンレス SUS304
ヘアライン仕上げ
- ・本体サイズ...内寸:865 X 476 X 842(H)mm
外寸:900 X 500 X 900(H)mm
- ・棚板サイズ...860.5 X 432 X 15(H)mm
- ・本体重量...47.5kg
- ・棚板重量...4.1kg
- ・耐 荷 重...50kg (均等荷重)
- ・棚板ピッチ...26mm
- ・下置使用時には、ベースが必要です。
ベースは別売です。EA954DG-9をお使いください。

使用例



ベース(EA954DG-9)