



品番	名称	材厚	1台当り	材質	備考
1	本体	0.7	1	SPCC	
2	引戸	0.8	左右各1	SPCC	
3	棚板	0.7	2	SPCC	
4	引手	-	2	ABS	
5	錠前	-	1	ZDC	

摘要

	H	W	D
本体外寸法	1030	1199	450
本体内寸法	983	1165	397

仕様

1. 色調: DSK-WC色塗装
2. 棚板2枚付, 棚板ピッチ: 16.6mm
3. 引戸 ラッチ・錠付
4. 開口寸法: 538mm
5. 錠前開閉表示(青:開錠 赤:施錠)、内筒交換(オプション)、マスター仕様(オプション)

△	履歴	納入先	承認・検図	製図	作成製品	平成24年1月6日	種類	2枚引戸型		機種	V1245-10S	
商品コード	1700532	ダイシン工業株式会社			オフィス用収納家具		尺度	1/10	単位	mm	図番	170030000-00