





品番	名 称	材厚	1台当り	材質	備 考
1	本体	0.8	1	SPCC	
2	ドア	0.7	左右各1	SPCC	
3	棚板	0.7	4	SPCC	
4	引手	－	1	ABS	
5	錠前	－	1	ZDC	
6	スライドヒンジ	－	4	－	

	H		W		D
本 体 外 寸 法	1720	×	899	×	450
本 体 内 寸 法	1673	×	865	×	416

1. 色調:DSK-WC色塗装
2. 棚板4枚付, 棚板ピッチ:16. 6mm
3. 右ドア ラッチ・鍵付
4. スライドヒンジ、キャッチ機構付き、90° 保持機構付き
5. 開戸角度:180°
6. 錠前開閉表示(青:開錠 赤:施錠)、内筒交換(㊦° シヨ)、マスター仕様(㊦° シヨ)

△		・	・	納入 先		承認・検図	製図	作成	平成23年10月28日	種類	両開き型			機種	V945-18H		
履		歴															
商品 コード	1730163								ダイシン工業株式会社				製品	オフィス用収納家具	尺度	$\frac{1}{10}$	単位