


品番	名 称	材厚	1台当り	材質	備 考
1	前 後 板	1.0	2	SPCC	
2	ベ ー ス 側 板	1.2	2	SPCC	
3	アジャスターボルト	-	4	SWCH10R	電気亜鉛めっき1種B2級
4	アジャスター座金	2.0	4	SGCC	床固定用孔あり




摘 要

	H	W	D
本 体 外 寸 法	50	449.5	427

仕 様

1. 色調: DSK-WC色塗装



A-A線断面詳細図

△		・	・	納入先	承認・検図	製図	作成	平成24年10月5日	種類	ベース			機種	V445-B1			
履		歴						商品コード	1773080	ダイシン工業株式会社	オフィス用収納家具	尺度	$\frac{1}{10}$	単位	m m	図番	177110000-00