



| 品番 | 名称 | 材厚 | 1台当り | 材質 | 備考 |
|----|----|-----|------|------|----|
| 1 | 本体 | 0.7 | 1 | SPCC | |
| 2 | 引戸 | 0.8 | 左右各1 | SPCC | |
| 3 | 棚板 | 0.7 | 2 | SPCC | |
| 4 | 引手 | - | 2 | ABS | |
| 5 | 錠前 | - | 1 | ZDC | |

摘要

| | H | W | D |
|-------|------|-------|-------|
| 本体外寸法 | 1030 | × 899 | × 500 |
| 本体内寸法 | 983 | × 865 | × 447 |

仕様

1. 色調: DSK-WC色塗装
2. 棚板2枚付, 棚板ピッチ: 16.6mm
3. 引戸 ラッチ・錠付
4. 開口寸法: 388mm
5. 錠前開閉表示 (青:開錠 赤:施錠)、内筒交換 (オプション)、マスター仕様 (オプション)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------------|-------|----|-----------|------------|----|----------------|----|----|----------|--------------|
| △ | 履歴 | 納入先 | 承認・検図 | 製図 | 作成製品 | 平成26年9月20日 | 種類 | 2枚引戸型 | | 機種 | V950-11S | |
| 商品コード | 1780533 | ダイシン工業株式会社 | | | オフィス用収納家具 | | 尺度 | $\frac{1}{10}$ | 単位 | mm | 図番 | 178030004-00 |