



品番	名称	材厚	1台当り	材質	備考
1	本体	0.7	1	SPCC	
2	引戸	0.8	左右中各1	SPCC	
3	棚板	0.7	2	SPCC	
4	引手	-	2	ABS	
5	錠前	-	1	ZDC	

摘要

	H	W	D
本体外寸法	1030	× 899	× 500
本体内寸法	983	× 865	× 433

仕様

1. 色調: DSK-WC色塗装
2. 棚板2枚付, 棚板ピッチ: 16.6mm
3. 引戸 ラッチ・錠付
4. 開口寸法: 530mm
5. 錠前開閉表示 (青: 開錠 赤: 施錠)、内筒交換 (オプション)、マスター仕様 (オプション)

△	履歴	納入先	承認・検図	製図	作成製品	平成26年9月20日	種類	3枚引戸型		機種	V950-11TS	
商品コード	1780733	ダイシン工業株式会社				オフィス用収納家具	尺度	1/10	単位	mm	図番	178030005-00