



品番	名称	材厚	1台当り	材質	備考
1	本体	0.8	1	SPCC	
2	ドア	0.7	左右各1	SPCC	
3	棚板	0.7	5	SPCC	
4	引手	-	1	ABS	
5	錠前	-	1	ZDC	
6	スライドヒンジ	-	4	-	

摘要

	H	W	D
本体外寸法	2060	× 899	× 500
本体内寸法	2013	× 865	× 466

仕様

1. 色調: DSK-WC色塗装
2. 棚板5枚付, 棚板ピッチ: 16.6mm
3. 右ドア ラッチ・鍵付
4. スライドヒンジ、キャッチ機構付き、90° 保持機構付き
5. 開戸角度: 180°
6. 錠前開閉表示 (青: 開錠 赤: 施錠)、内筒交換 (オプション)、マスター仕様 (オプション)

側面6-Φ8ハーフパンチ

△	履歴	納入先	承認・検図	製図	作成製品	平成26年10月23日	種類	両開き型		機種	V950-21H	
商品コード	1780173	ダイシン工業株式会社				オフィス用収納家具	尺度	1/10	単位	mm	図番	178020002-00