

※各室の右側にはパイプ受を使用し、
左側にはフック付パイプ受を使用する。

EA954ED-1A 寸法図

寸法	H	1790	mm
	W	900	mm
	D	515	mm
材料	使用鋼板はJIS-G-3141に規定する冷間圧延鋼板とし、板厚は下記(部品表)のとおりとする		
構造	組立ては溶接による		
	鍵は2本を取付ける		
前処理	リン酸被膜処理をほどこす。		
塗装	TW色 粉体塗装とする。		
	PG色 メラミン樹脂焼付塗装とする。		
部品	塗色 TW色 PG色		

番号	部品名	数量	備考
1	マーク	1	
2	天板	1	SPCC t0.6
3	底板	1	SPCC t0.7
4	側板	2	SPCC t0.7
5	扉板	3	SPCC t0.7
6	扉補強	3	SPCC t0.5
7	裏板	1	SPCC t0.6
8	縦仕切板	2	SPCC t0.6
9	錠	3	樹脂 (ABS)
10	パイプ受	3	樹脂 (ABS)
11	ハンガーパイプ	3	φ19カラー鋼管
12	棚板	6	鋼製クロムメッキ
13	鏡	3	樹脂 (ABS)
14	ネクタイ掛	3	樹脂 (ABS)
15	傘立	3	樹脂 (PP)
16	水滴受	3	樹脂 (PP)
17	丁番	6	φ4
18	名札入	3	樹脂 (ABS)
19	通気孔	1	プレス抜加工
20	フックパイプ受	3	樹脂 (ABS)

※1 開口寸法とし、全室共通

有効寸法		
左列	中央列	右列
H. 1689	H. 1689	H. 1689
W. 290	W. 290	W. 314

※2 有効寸法とし、全室共通

