


※各室の右側にはパイプ受を使用し、
左側にはフック付パイプ受を使用する。

EA954ED-3A 寸法図



寸法	H	1790	mm
	W	900	mm
	D	515	mm
材料	使用鋼板はJIS-G-3141に規定する冷間圧延鋼板とし		
	板厚は下記(部品表)のとおりとする		
構造	組立ては溶接による		
	鍵は2本を取付ける		
前処理	リン酸被膜処理をほどこす。		
塗装	TW色 粉体塗装とする。		
	PG色 メラミン樹脂焼付塗装とする。		
部 品	塗 色 TW色 PG色		

番号	部 品 名	数量	備 考
1	マーク	1	
2	天 板	1	SPCC 10.6
3	底 板	1	SPCC 10.7
4	側 板	2	SPCC 10.7
5	扉 板	6	SPCC 10.7
6	扉補強	6	SPCC 10.5
7	裏 板	1	SPCC 10.6
8	縦仕切板	2	SPCC 10.6
9	横仕切板	3	SPCC 10.6
10	錠	6	樹脂 (ABS)
11	パイプ受	6	樹脂 (ABS)
12	ハンガーパイプ	6	φ19カラー鋼管
13	棚 板	6	樹脂クロメートメッキ
14	ネクタイ掛	6	樹脂 (PS)
15	丁 番	9	φ4
16	名札入	6	樹脂 (ABS)
17	通気孔	上	プレス抜加工
18	フックパイプ	6	樹脂 (ABS)

※1 開口寸法とし、全室共通

有効寸法			
	左列	中央列	右列
1段目	H. 851 W. 290	H. 851 W. 290	H. 851 W. 314
2段目	H. 837 W. 290	H. 837 W. 290	H. 837 W. 314

※2 有効寸法とし、全室共通