


※各室の右側にはパイプ受を使用し、
左側にはフック付パイプ受を使用する。

EA954ED-4A 寸法図



寸 法	H	1790	mm
	W	900	mm
	D	515	mm

材 料 使用鋼板はJIS-G-3141に
規定する冷間圧延鋼板とし
板厚は下記(部品表)のとおりとする

構 造 組立てはスポット溶接による
鍵は2本を取付ける

前 処 理 リン酸被膜処理をほどこす。

塗 装 TW色 粉体塗装とする。
PG色メラミン樹脂焼付塗装とする。
差 色 TW色 PG色

部 品

番号	部 品 名	数量	備 考
1	マーク	1	
2	天 板	1	SPCC '0.6
3	底 板	1	SPCC '0.7
4	側 板	2	SPCC '0.7
5	扉 板	8	SPCC '0.7
6	扉補強	8	SPCC '0.5
7	裏 板	1	SPCC '0.6
8	縦仕切板	3	SPCC '0.6
9	横仕切板	4	SPCC '0.6
10	錠	8	樹脂 (ABS)
11	パイプ受	8	樹脂 (ABS)
12	ハンガーパイプ	8	φ19カラー鋼管
13	棚 板	8	耐熱クロマトメッキ
14	ネクタイ掛	8	樹脂 (PS)
15	丁 番	12	φ4
16	名札入	8	樹脂 (ABS)
17	通気孔	上	プレス抜加工
18	フック付パイプ受	8	樹脂 (ABS)

※1 開口寸法とし、全室共通

有効寸法				
	左列	中央左列	中央右列	右列
1段目	H. 851 W. 217	H. 851 W. 217	H. 851 W. 217	H. 851 W. 241
2段目	H. 837 W. 217	H. 837 W. 217	H. 837 W. 217	H. 837 W. 241

※2 有効寸法とし、全室共通