プリンタスタンド(LPS-T5050・LPS-T5070・LPS-T6060・LPS-T7070)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このプリンタスタンドは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図



総耐荷重　100(80)kg

品番	W1	W2	D
EA954HC-431 LPS-T5050	500	450	500
LPS-T5070	500	450	700
EA954HC-432 LPS-T6060	600	550	600
EA954HC-433 LPS-T7070	700	650	700

※(　)内耐荷重はLPS-T5050

組立て部品


天板×1枚



中棚×1枚

※側面のボルト穴の間隔が広い方が中棚です。



下棚×1枚

※側面のボルト穴の間隔が狭い方が下棚です。


補強パイプ×2本


サイドフレーム×2個

キャスター
（ストッパー付き）×2個

キャスター
（ストッパーなし）×2個

アジャスター×4個

伸長パイプ×4個

スパナ×1個

六角レンチ×1本

使用ボルト


ボルトA×4本〔1/4"×12〕


ボルトB×12本〔1/4"×32〕

1 サイドフレームにキャスターとアジャスターを取付けます。



※同様に、もう片方のサイドフレームにもキャスターとアジャスターを取付けます。

2 サイドフレームに補強パイプを差し込み、ボルトAで固定します。

※補強パイプは、上図の向きで差し込んでください。



使用ボルト

ボルトA〔1/4"×12〕

※高さを720㎜にする場合は、下図のように補強パイプを伸長パイプに通して、サイドフレームに差し込んでください。

3 天板をボルトBで取付けます。



使用ボルト



ボルトB〔1/4"×32〕

下から見た図



※裏側にボルト穴があるのが天板です。

4 中棚を取付けます。



※中棚は3段階の高さ調節が可能です。
任意の位置に取付けてください。

使用ボルト



ボルトB〔1/4"×32〕

横から見た図



※ボルト穴の間隔が広い方が中棚です。

5 下棚を取付けます。



使用ボルト



ボルトB〔1/4"×32〕

6 プリンタスタンドを起こして完成です。



製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

BF/AB/RKDBT

サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター／〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター／〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
http://www.sanwa.co.jp/