

EA955A-12仕様

軽量用ツールキャビネット

単位：mm

摘要

	H	W	D
本体外寸法	1300	580	620
有効内寸法	77	512	562

仕様

1. 色調:DSK-工具色塗装
2. オールロック付き
3. ラッチ付き
4. レール作動距離:583mm
5. 引出耐荷重:50kg
6. 製品重量:124kg

品番	名称	材厚	1台当り	材質	備考
1	天板	0.8	1	SPCC	
2	側板	0.7	左右各1	SPCC	
3	裏板	0.7	1	SPCC	
4	底板	0.7	1	SPCC	
5	側板前補強	1.0	左右各1	SPCC	
6	側板後補強	1.0	左右各1	SPCC	
7	小判錠	-	1	ZDC2	クロムめっき2級
8	本体レール	1.6	左右各12	SPCC	電気亜鉛めっき1種B2級
9	サスペンションレール	1.6	左右各12	SPCC	電気亜鉛めっき1種B2級
10	鏡板	0.7	12	SPCC	
11	引出胴	0.7	12	SPCC	
12	引出後板	0.7	12	SPCC	
13	鏡板カバー	0.6	12	SPCC	
14	引手	1.2	12	SPCC	
15	引出レール	1.6	左右各12	SPCC	
16	引出縦仕切	1.0	24	SPCC	
17	引出横仕切	1.0	24	SPCC	
18	ケリ込ミ先	2.3	12	SPCC	電気亜鉛めっき2種2級

