

# EA955CA-11A 収納庫

## 仕 様

- 材 質...本体:ポリプロピレン  
シャッター:PVC  
棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)
- 外 寸...860×540×910(H)mm
- 内 寸...780×450×790(H)mm
- 棚板1枚付
- 耐荷重...棚板 1枚あたり約30kg
- 重 量...15.8kg
- お客様組立品



使用例

## 特 長

- 軒下、勝手口の脇などに気軽に置けるサイズです。
- ガーデニング用品、掃除用品、ポリタンク等の収納に最適です。
- 高さ調節可能なスチールの棚板が1枚付いています。
- 市販のダイヤル錠等が使える鍵穴(ツル径:15mm以下)が付いています。



開閉するシャッター部には盗難防止用に  
南京錠(ツル径15mm以下)取り付け金具付。

