

品番 EA956VG-40、-80  
品名 キーボックス(可変プッシュボタン式)



可変プッシュボタン(テンキー)式※1



【仕様】

- 材質…スチール
- 可変プッシュボタン式、番号設定可能
- 金庫タイプの堅牢なモデルです。
- 非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。(鍵2本付)
- 電源…単3電池4本(付属)

品番	キーハンガー数	サイズ(幅×奥行×高mm)	重量(kg)
EA956VG-40	40個(赤10、青10、黄10、緑10)	420×70×450	11.0
<del>EA956VG-80</del>	<del>80個(赤20、青20、黄20、緑20)</del>	<del>420×70×700</del>	<del>16.0</del>

金属タイプのテンキー式キーボックスで安全に管理！

非常開錠キー※2付



EA956VG-80

EA956VG-40



## ⇒ 頑丈！

金庫タイプの作りなので、破壊にも強い設計！

パールのこじ開けにも強い設計。  
(ただし、防犯に絶対のものではありません。)  
特殊バーにて施錠します。



## ⇒ 便利！ ※1 可変プッシュボタン(テンキー)式

暗証番号はボタンは押しボタン式で自由に設定できます。

暗証番号は、3桁から8桁までの数字を自由に設定・変更することが出来ます。



## キースロット付

キーボックスを施錠したままでも、鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管することが出来ます。



## ⇒ 安心！

※2 もちろん、非常開錠キーでいつでもOPEN！

暗証番号を忘れたり、電池切れの際にも非常開錠キーがついていますので、中の鍵を取り出すことが出来ます。

