

お客様用耐火金庫チェックシート

依頼日 年 月 日

代理店様名

TEL:

FAX:

【対象商品】
■ デジタルテンキー＋シリンダーキー式(耐火金庫)

	EA品番	型式	外寸	重量	台数
☐	EA961KD-41	060EKR3	W470xD510xH660mm	80kg	
☐	EA961KD-42	070EKR3	W500xD540xH695mm	90kg	
☐	EA961KD-43	080EKR3	W520xD560xH876mm	122kg	
☐	EA961KD-44	100EKR3	W655xD600xH1020mm	201kg	
☐	EA961KD-45	120EKR3	W655xD600xH1220mm	228kg	
☐	EA961KD-46	N130EKR3	W655xD600xH1445mm	276kg	

■ デジタルテンキー式(耐火ファイリングキャビネット)

	EA品番	型式	外寸	重量	台数
☐	EA954HE-55	DFC2000R3	W528xD709xH782mm	145kg	
☐	EA954HE-56	DFC3000R3	W528xD709xH1124mm	206kg	
☐	EA954HE-57	DFC4000R3	W528xD709xH1466mm	266kg	

・発注番号(注文済の場合)

・お客様名

・お届け先住所

・納品時ご対応者お電話番号

・設置階

・エレベーターの有無

☐ 有 ☐ 無 ※

・搬入経路・階段

※エレベーター無の場合、設置階までの階段 段

☐ 通常階段 ☐ 螺旋階段（下見が必要となります）

☐ フロア設置場所まで段差無 ☐ フロア設置場所まで段差有り（ 段）※5段以上は追加料金発生します

・納品ご希望日

第 1希望 月 日 曜日

第 2希望 月 日 曜日

※中8営業日以降でご指定下さい。ご希望に添えない場合もございます
いづれも時間帯指定不可

・備考

配送費回答欄	開梱設置費	円(税抜)
	階段上下費	円(税抜)
	他、作業費	円(税抜)

※必ずお読み下さい※

- ・納品時間に関しては時間指定、及び時間帯指定は不可となります。
- ・商品は開梱設置まで行います。
 - 一部開梱設置が出来ない地域もございますので予めご了承下さい。
 - 搬入経路にある段差が極端に高い場合、及び段差数が5段以上の場合、その他特殊搬入の場合は、別途ご請求となります(ご発注の際は本チェックシート記載項目をご確認ください)。
- ・以下等の作業が発生する場合は別途御見積となります。また別途『下見』が必要となる場合があります。
 - 例：不要金庫引取り、廃棄、アンカー固定、アンカー外し、既存金庫移設、クレーン吊り作業等
- ・配達時間は、おおよその予定時間を運送業者より前日夕刻お知らせ致します。(前日が休日の場合は配達日当日朝のご連絡)
- ・車輛は車高3.1メートルでの2トン車でのお届けが基本となります。納品建物内の駐車場のみの搬入となる場合、車高制限により納品が出来ない場合がありますので予めご確認ください。
- ・出入口やエレベーターなどの搬入経路に十分なスペースがあるか予めご確認ください。
- ・階段が狭い、螺旋階段、又は急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りする場合がありますので予めご了承ください。階段上下費は13段までを1階分とみなし、14段は2階分となります。
- ・ご発注後の納期や曜日は地域によって異なります。恐れ入りますが都度ご確認をお願いいたします。
 - 目安納期：受注後約10営業日程度
- ・お客様のご都合によるご注文後のキャンセル・返品・交換は対応不可となります。
- ・沖縄及び離島への納品は別途ご請求となります。
 - また、お届け先によっては納品が出来ない場合がございますので対応の可否含め、都度ご確認ください。

- 在庫・納期等、受発注に関する問い合わせ→株式会社エスコ カスタマーサポート課宛
TEL:06-6532-6226/FAX:06-6541-0929(受付時間:平日9:00~17:00 土日祝日、年末年始、夏季休暇など弊社休業日は除きます)
- ご購入後の使用方法、修理、暗証番号照会、鍵の購入など→ディプロマット・ジャパン(株)
カスタマーサービスセンター TEL:03-6424-7120
(受付時間:平日9:00~17:00 土日祝日、年末年始、夏季休暇など弊社休業日は除きます)