

# EA966CJ-6~-25

ユニバーサルダブルジョイント



- 材 質 … 鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
- 許容角度 … 50°
- 特 長 … 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
- EA966CH-6~-25のダブル機能タイプ

品番	内径 $\phi d$	外径 $\phi D$	全長 L	L1	芯間 C	軸入長 $\ell$	許容トルク (N・m)	重量 (kg)
EA966CJ-6	6	12	55	16.5	22	10	7.8	0.038
EA966CJ-8	8	16	65	20.0	25	11	14.7	0.090
EA966CJ-10	10	20	71	22.5	26	13	29.4	0.120
EA966CJ-12	12	24	83	25.5	32	14	44.1	0.200
EA966CJ-14	14	28	98	30.5	37	17	69	0.310
EA966CJ-16	16	32	113	34.5	44	19	98	0.470
EA966CJ-18	18	36	126	38.5	49	21	130	0.650
EA966CJ-20	20	40	141	43.5	54	24	180	0.950
EA966CJ-22	22	44	154	47.5	59	26	235	1.200
EA966CJ-25	25	50	180	55.5	69	30	390	1.800

(単位 mm)

