





A0A 断面



品番	標準軸穴径d																	使用キー
	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	
2517-d-N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	新JIS平行キー
2517-d-Q							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	旧JIS平行キー

・セットスクリュー呼びW1/2"×長さ1"を2本付属

※1 最大軸穴径時の質量

△			
△			
符号 SYM.	日付 DATE	改訂内容 REVISION RECORD	改訂者 BY

承認 APP'D	尺度 SCALE	名称 NAME	
	1 : 1	イソメック® ブッシング	
検図 岩井	寸度 UNIT	品番 PART NO. 2517-d-N 2517-d-Q	
作図 周藤	質量 MASS	図番 DWG. NO.	
	0.74kg ※1	改訂 REV.	
日付 DATE	材料 MATERIAL	NBK® 鍋屋バイテック株式会社 Nabeya Bi-tech Kaisha	
18/05/08	FC200以上		