



8° テーパ
AOA 断面

品番	標準軸穴径d												使用キー	
	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30		
1210-d-N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	新JIS平行キー
1210-d-Q					○	○	○	○	○	○	○			旧JIS平行キー

・セットスクリュー呼びW3/8"×長さ5/8"を2本付属

※1 最大軸穴径時の質量

△			
△			
符号 SYM.	日付 DATE	改訂内容 REVISION RECORD	改訂者 BY

承認 APP'D	尺度 SCALE	名称 NAME	
	2 : 1	イソメック® ブッシング	
検図 CH'D	寸度 UNIT	品番 PART NO. 1210-d-N	
岩井	mm	1210-d-Q	
作図 DR'N	質量 MASS	図番 DWG. NO.	改訂 REV.
周藤	0.16kg ※1		
日付 DATE	材料 MATERIAL	NBK® 鋼屋バイテック株式会社	
'18/05/08	FC200以上	Nabeya Bi-tech Kaisha	