



HANDICRAFT

逆正電圧 DC3.0V
電圧 0.280V

モーター

ELPA
HK-M280H

ELPA
HK-M280H

モーター

用途・特長

- $\oplus$ $\ominus$ を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
- 適正電圧・適正負荷時の回転数6,600(r/min)

△ 注意

- モーターの性能を発揮するため、適正電圧でご使用ください。発熱しヤケドや故障の原因になります。
- 回転中やその直後にモーターに触れないでください。ヤケドやケガの原因になります。
- 高い所から落としたり、モーターに衝撃を与えないでください。

オーダーNo.

1278-5



ヘッダー

袋



T4901087130757

ELPA 朝日電器株式会社 H110xW60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口

大阪 072(871)1166

東京 042(473)0159

IK0911A