

EA976AV-11 (折りたたみ式4段スチールラック)取扱説明書

Ver 1.0

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

- 【仕様】 ●使用時サイズ…915×450×1370(H)mm ●重量…約20kg
●収納時サイズ…915×75×1620(H)mm ●耐荷重…100kg(棚板1枚あたり)
●材質…スチール ●棚板…4枚




作業中の事故を防止する為に、保護手袋を着用して組立してください。

【各部パーツ名称】



クロスバー



固定金具(クロスバー先端付属)



開き止めフック(左右各1個)

【設置手順】



- 1、開き止めフックを外します。(左右両側有り)



- 2、左右両端の取っ手を少し開いてください。
勢いよく開きますとセンター支柱で
足を挟む危険がございますのでゆっくり開いてください。



- 3、手を持ち替えてセンター支柱を持って下さい。
ゆっくりセンター支柱を下す様に開いて下さい。
勢い良く開きますとセンター支柱で足を挟む危険がございます。



- 4、クロスバーを左右に掛け、固定金具をはめ込んで下さい。
この時本体が転倒しない様ご注意ください。
固定金具は必ずカチッとのはめ込んで下さい。
はめ込みが不完全だと、外れて倒れる恐れがございます。



【収納手順】



- 1、固定金具を外しクロスバーをまっすぐにし上部固定位置にはめ込んで下さい。この時本体が転倒しない様ご注意ください。
固定金具は必ずカチッとのはめ込んで下さい。
はめ込みが不完全だと、外れて手を挟む危険が御座います。



- 2、センター支柱を上を持ち上げる様にたたんで下さい。
この時片側の手は端支柱の取っ手をもち本体が転倒しない様支えて下さい。



- 3、途中で手を持ち替え、両端支柱が重ね合うよう閉じて下さい。
この時支柱と棚板の間等に手を挟む危険がございます。
十分注意しゆっくり行って下さい。



- 4、開き止めフックをかけて下さい。(左右両側有)



◆お手入れ方法

- ・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。