

落下防止ネット LOW

耐用年数(約) **8~10年**

巻き付け

加振試験済

オーダーメイド対応
カラー・サイズ変更可能

対象物 スチールラック

選べるネットカラー

イエロー × グレー
ブラック

- 背の低い小さい収容品や棚間の狭いラック等の落下防止
- 面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単
- 収容品を取り出す際に、面ファスナーを緩めてネットを簡単にずらすことが可能
- 延長ベルトをオプションとして用意、2本並んでいるラックの支柱にも取り付けられることができる

ネット網目: 25mm / ベルト幅: 25mm / ベルト厚: 1.3mm



対応支柱外周寸法

約120~210mmまで

対応支柱タイプ

	〈Cチャンネル〉
	30×30、40×40
	45×45、50×50
	55×45
	〈Lアングル〉
	40×40、50×50
	40×60

〈追加オプション〉

延長ベルト



RNL-30L



〔延長ベルトを装着した場合〕



延長ベルトを使い、
柱2本に巻き付ける事も可能

対応支柱外周寸法
約240~340mm

1セット 1枚入

	品番	JAN (4582418)	ネットカラー	サイズ (ネット部サイズ)	取付範囲	セット内容	材質
EA979CS-11	RNL-90	918390	イエロー×グレー 	720×170mm	800×860mm	ネット:1枚	ネット:樹脂製 (PE)、ベルト:樹脂製 (PP) 面ファスナー:ナイロン
EA979CS-12	RNL-12	918406		1020×170mm	1100×1160mm		
EA979CS-13	RNL-15	918413		1320×170mm	1400×1460mm		
EA979CS-14	RNL-18	918420		1620×170mm	1700×1760mm		
EA979CS-11BK	RNL-90BK	918437	ブラック 	720×170mm	800×860mm		
EA979CS-12BK	RNL-12BK	918444		1020×170mm	1100×1160mm		
EA979CS-13BK	RNL-15BK	918451		1320×170mm	1400×1460mm		
EA979CS-14BK	RNL-18BK	918468		1620×170mm	1700×1760mm		

延長ベルト(オプション)

1セット 2本入

	品番	JAN (4582418)	カラー	サイズ	取付範囲	セット内容	材質
EA979CS-111	RNL-30L	918567	ブラック	ベルト:25×300×t1.3mm		延長ベルト:2本	ベルト:樹脂製 (PP)、面ファスナー:ナイロン