

製品写真(原寸大)



SW1080HG



SW1060HG



SW1050HG



SW1040HG



SW1030HG



SW1025HG



SW1020HG

ヘビーリンク



溶接あり

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理
SW1080HG	8.0mm	A38.0×B12.0mm	1150.0g/m	2000.0kg	650.0kg	30m×1本	SUS316	研磨
SW1060HG	6.0mm	A31.0×B 9.0mm	633.0g/m	1100.0kg	350.0kg	30m×1本	SUS316	研磨
SW1050HG	5.0mm	A27.0×B 8.0mm	430.0g/m	800.0kg	250.0kg	30m×1本	SUS316	研磨
SW1040HG	4.0mm	A26.0×B 6.5mm	266.0g/m	600.0kg	200.0kg	30m×1本	SUS316	研磨
SW1030HG	3.0mm	A19.0×B 5.0mm	153.0g/m	300.0kg	100.0kg	30m×1本	SUS316	研磨
SW1025HG	2.5mm	A14.4×B 4.5mm	115.0g/m	200.0kg	60.0kg	30m×1本	SUS316	研磨
SW1020HG	2.0mm	A12.0×B 3.5mm	70.0g/m	100.0kg	30.0kg	30m×1本	SUS316	研磨

EA980SB-31・-32・-33・-34

EA980SB-21・-22・-23・-24

EA980SB-11・-12・-13・-14

EA980SB-1・-2・-3・-4

SUS
316

SUS316

SUS304は18%のクロムと8%のニッケルを含むステンレス鋼ですが、SUS316は18%のクロムと12%のニッケルを含み、それにモリブデンを2%添加して、耐食性を更に向上させたステンレス鋼です。