

ブレスリンゴソフト

もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。

特長


JIS B 8811

ポリエステル芯

(0.5t~16t 0.5m~10m迄)*

1 しなやかで、ベルトに比べ優しい設計!

ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。
傷、荷滑りもおきにくくなっています。



2 使用荷重がひとめで判る!

荷重別に色を分けておりますので、つり荷に応じてスリングを容易にお選びいただけます。
又、外布より内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。

※型式・t数により異なります。



形式・寸法規格

E形(両端アイタイプ)

(mm)

最大使用荷重	0.5t	1t	1.6t	2t	3.2t	5t	8t	10t	13t	16t	18t	20t	25t
アイ	長さ	150	200	200	300	300	400	400	500	500	600	600	800
	厚さ	5	8	10	10	14	16	18	29	39	40	42	43
	幅	24	26	34	37	45	62	81	85	88	91	105	110
縫製部	厚さ	14	18	21	22	24	25	27	41	46	52	57	60
	幅	31	33	41	43	50	87	122	142	166	190	200	205
本体	厚さ	6	9	12	13	20	21	23	28	32	33	34	38
	幅	38	43	48	55	64	91	126	129	170	200	210	215




特殊品について

・E形のアイ寸法はご指定通りに調整可能です。
・標準品以外の製品につきましても承りますので、お気軽にご相談ください。

N形(エンドレスタイプ)

(mm)

最大使用荷重	0.5t	1t	1.6t	2t	3.2t	5t	8t	10t	13t	16t	18t	20t	25t
本体 (mm)	厚さ	4	5	7	9	11	13	18	30	32	34	35	49
	幅	39	45	46	49	57	65	78	87	93	106	113	134



数値は参考数値です

最大使用荷重表

単位: t

荷重表		ストレート ぶり	目通しぶり (チョークぶり)							バスケットぶり							
E形 (両端アイタイプ)																	
N形 (エンドレスタイプ)																	
吊り角度 α		—	—	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°	α=0°	α≤45°
カラー	トン数	モード係数 M	1.0	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2.0	1.8	1.4	1.0	4.0	3.6	2.8	2.0	2.0
灰	0.5t	0.5t	0.5	0.4	0.8	0.7	0.55	0.4	1.0	0.9	0.7	0.5	2.0	1.8	1.4	1.0	1.0
紫	1.0t	1.0t	1.0	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2.0	1.8	1.4	1.0	4.0	3.6	2.8	2.0	2.0
青	1.6t	1.6t	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2	3.2
緑	2.0t	2.0t	2.0	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4.0	3.6	2.8	2.0	8.0	7.2	5.6	4.0	4.0
黄	3.2t	3.2t	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.52	8.96	6.4	6.4
赤	5.0t	5.0t	5.0	4.0	8.0	7.0	5.5	4.0	10.0	9.0	7.0	5.0	20.0	18.0	14.0	10.0	10.0
紺	8.0t	8.0t	8.0	6.4	12.8	11.2	8.8	6.4	16.0	14.4	11.2	8.0	32.0	28.8	22.4	16.0	16.0
濃緑	10.0t	10.0t	10.0	8.0	16.0	14.0	11.0	8.0	20.0	18.0	14.0	10.0	40.0	36.0	28.0	20.0	20.0
濃緑	13.0t	13.0t	13.0	10.4	20.8	18.2	14.3	10.4	26.0	23.4	18.2	13.0	52.0	46.8	36.4	26.0	26.0
濃緑	16.0t	16.0t	16.0	12.8	25.6	22.4	17.6	12.8	32.0	28.8	22.4	16.0	64.0	57.6	44.8	32.0	32.0
濃緑	18.0t	18.0t	18.0	14.4	28.8	25.2	19.8	14.4	36.0	32.4	25.2	18.0	72.0	64.8	50.4	36.0	36.0
濃緑	20.0t	20.0t	20.0	16.0	32.0	28.0	22.0	16.0	40.0	36.0	28.0	20.0	80.0	72.0	56.0	40.0	40.0
濃緑	25.0t	25.0t	25.0	20.0	40.0	35.0	27.5	20.0	50.0	45.0	35.0	25.0	100.0	90.0	70.0	50.0	50.0