

# EA982BA-30A(荷締ストラップ)取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ◆ 仕様

- ・荷物の固定用
- ・フック…鉄製 φ10 口幅28mm 長さ110mm
- ・ベルト幅…25mm
- ・ベルト長…固定側:0.19m 調整側:4.5m

## ◆ 注意

**安全使用荷重 181kg です。**

走行40kmごとに結び目などをチェックしてください。

鋭い角や熱からひもを守ってください。ひもに損傷がある場合は使用しないでください。

持上げ作業には使用しないでください。荷締め作業のみに使用してください。

フックやひもはまっすぐになるようにしてください。

ストラップが擦り切れていたりしたら補償の対象外です。

## ◆ 使用方法

1. 乗り物を安定した場所に置きます。
2. 各々のビニールカバー付フックを、安全な所定のポイントに引っかけます。
3. ひもをバックルのカムに通し引き締めます。  
フックとバックルは一直線になるようにしてください。
4. カムを押すと解除されます。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16.Apr.