

# EA982BA-73、-76ステンレス製[カム式]荷締機取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.0



## 注意

1. 使用荷重を超えて使わないで下さい、怪我や荷物に損傷を生じる事があります。
2. 使用前にはベルト・フック及びバックルに異常が無いをご確認ください。
3. ベルトを鋭い刃や熱・腐食性のものなどに近づけないよう注意してください。
4. ベルトが切れたり、擦り切れたり、よじれたり、こげたり、溶けていた場合は使用しないでください。
5. 荷締め専用の製品です。牽引や吊り下げ作業には使わないでください。

## ◆仕様

最大使用荷重…45kg

ベルト幅…25mm

ベルト長…3m(EA982BA-73)

6m(EA982BA-76)

材質…ベルト:ポリエステル

バックル:ステンレススチール



## ◆使用方法

### 締め付け方法



固定側ベルト

調整側ベルト

- ①バックルのカムを強く押し開いた隙間にベルトの末端を下から通す。
- ②カムを放し通したベルトを➡の方向に強く引く。

### 解除方法



固定側ベルト

調整側ベルト

- ①バックルのカムを強く押す。
- ②押した状態で調整側ベルトを➡の方向へ引くと緩み、外すことができます。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

17.Nov.