

牽引ロープ



| 品番 | 使用荷重 | 収納時 | 最大伸張時 | 破断張力 | 材質(張力部) | 材質(フック部) | 重量 |
|------------|------|-------|----------|--------|------------|----------------|---------|
| EA982BT-15 | 2t | 1.7m | 4m | 3.391t | ポリエステル100% | ミディアムカーボンスティール | 約1kg |
| EA982BT-16 | 3t | 1.95m | 4 ~ 4.5m | 6.166t | ナイロン系ゴム紐 | カーボンスティール | 約1.72kg |

軽自動車 ~ 普通乗用車に。
白旗付き