

品番	最大引張荷重	ベルト長	ベルト幅	ベルト材質	荷締機材質	破断荷重
EA982CG-4	660kg	4m	35mm	ポリエステル	スチール	2000kg
EA982CG-6		6m				

(ラチェット荷締機【エンドレス型】)



● 操作方法

調整側ベルトを巻き取り軸に通す。 ハンドル 巻き取り軸 調整側ベルト	ゆるみが無くなるまで引く。 調整側ベルト 引く
ハンドルを反復操作して巻き取り軸に1回以上巻きつけたあと、ハンドルを元の位置に戻して完了。	解除レバーを引きながら、ハンドルを180°開くと、巻き取り軸が解放状態になり、ベルトがゆるむ。 解除レバー