

ミラー

カバーサイン


点字マット

カー関連

緩衝材


防災

安全



品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
UL3023-1	¥1,680	300mm×200mm×1.5mm	発泡 P.P (ポリプロピレン) / 蓄光シルク印刷	1	1	テープ入
UL3023-2	¥1,680	300mm×200mm×1.5mm	発泡 P.P (ポリプロピレン) / 蓄光シルク印刷	1	1	テープ入
UL3023-3	¥1,680	300mm×200mm×1.5mm	発泡 P.P (ポリプロピレン) / 蓄光シルク印刷	1	1	テープ入
LE3612-1	¥2,750	360mm×120mm×0.4mm	PETフィルム / ウレタン樹脂 / 蓄光材 / シルク印刷	1	5	テープ付


10倍明るく!! 10倍長持ち!! (従来比) ルミノーバ®蓄光サイン



ルミノーバ®蓄光サイン

品番	参考上代	サイズ	入数	備考
LU164-1	¥2,000	160mm×40mm×2mm	5	特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体 テープ付
LU165-1、2	¥2,100	160mm×40mm×2mm	5	特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体 テープ付
LU556-1~3	¥1,200	55mm×55mm×2mm	5	特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体 テープ付
LU557-1	¥1,300	55mm×55mm×2mm	5	特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体 テープ付
LU691-1、2	¥1,800	60mm×90mm×2mm	5	特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体 テープ付
LU881-1~3	¥2,100	80mm×80mm×2mm	5	特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体 テープ付

別注製作できません。



特性用途比較表