

品番 EA983FR-1  
品名 LED誘導灯

**超高輝度・節電タイプ**



**【特長】**


- 明るいLED6灯使用
- 明るく点滅・視認性抜群
- 100時間使用可能で経済的
- 防滴構造

**【仕様】**

- サイズ…φ30×520mm
- 電源…単2電池×2本(別売)
- 光源…超高輝度LED6灯
- 重量…160g(電池含まない)
- 材質…プラスチック
- スイッチ…プッシュ式 3段切替(点滅高速→低速→点灯→OFF)
- 防滴構造



クリップ長: 5cm



ストラップ長: 22.5cm