

SKHE  
LED回転灯 Φ118

幅広い用途に対応、さびないオールプラスチック製回転灯



メーカー型式	EA品番	品名
SKHE-100-B	EA983FS-100B	AC100V LED回転灯(青色)
SKHE-100-R	EA983FS-100R	AC100V LED回転灯(赤色)
SKHE-100-Y	EA983FS-100Y	AC100V LED回転灯(黄色)
SKHEB-100-B	EA983FS-101B	AC100V LED回転灯(7サ-付/青色)
SKHEB-100-R	EA983FS-101R	AC100V LED回転灯(7サ-付/赤色)
SKHEB-100-Y	EA983FS-101Y	AC100V LED回転灯(7サ-付/黄色)
SKHE-12-B	EA983FS-112B	DC12V LED回転灯(青色)
SKHE-12-R	EA983FS-112R	DC12V LED回転灯(赤色)
SKHE-12-Y	EA983FS-112Y	DC12V LED回転灯(黄色)
SKHE-24-B	EA983FS-124B	DC24V LED回転灯(青色)
SKHE-24-R	EA983FS-124R	DC24V LED回転灯(赤色)
SKHE-24-Y	EA983FS-124Y	DC24V LED回転灯(黄色)
SKHEB-24-B	EA983FS-125B	DC24V LED回転灯(7サ-付/青色)
SKHEB-24-R	EA983FS-125R	DC24V LED回転灯(7サ-付/赤色)
SKHEB-24-Y	EA983FS-125Y	DC24V LED回転灯(7サ-付/黄色)

## 特長

LEDはもちろん、モータも省エネルギー、長寿命、高耐久性の小型モータを採用。

SHHEB型は、回転閃光と同時にTyp.88dB(MIN.83dB)の電子ブザーの断続音を発します。

## 型式・仕様

サイズ	φ118
サイズ	φ118
定格電圧	DC12V DC24V AC100V AC200V
本体色	黒
カラー	R Y G B
グローブ材質	AS
光源	LED
材質	ABS
質量	DC低圧:400g AC高圧:600g
IP	23

## オプション

SZ-007 EA983FW-18

壁面取付けブラケット

壁面への取付けが可能な取付けブラケット



## 特長

- 対応機種：LHEおよび取付ピッチがφ50,70のタイプ
- 材質：電気亜鉛メッキ鋼板