



[単位:mm]

ボディ :ABS樹脂
グローブ:PC
反射鏡 :ABS樹脂
取付足 :SUS



<電源線>

定格電圧	線種	線長
DC12~48V	UL1015 AWG #20	約400mm
AC100V	VCTFK 0.75mm ² × 2芯	約400mm
AC100~200V	VCTF 0.75mm ² × 2芯	約330mm



①電源の入・切には、100V以上では5A以上、12~48Vでは3A以上のパワーリレー又はスイッチをご使用ください。

②AC100V仕様は、電源プラグ付になります。

