

配線不要！電池式LED回転灯 ニコUFO 回転／点滅切替式



配線不要！
電池式LED回転灯 ニコUFO
回転／点滅切替式

型式 NU-AB(常時点灯タイプ青)	EA983FS-303
NU-AG(常時点灯タイプ緑)	EA983FS-304
NU-AR(常時点灯タイプ赤)	EA983FS-301
NU-AY(常時点灯タイプ黄)	EA983FS-302
NU-BB(夜間自動点灯タイプ青)	
NU-BG(夜間自動点灯タイプ緑)	EA983FS-314
NU-BR(夜間自動点灯タイプ赤)	EA983FS-311
NU-BY(夜間自動点灯タイプ黄)	EA983FS-312

EA983FS-301 ~ 304.
-311.-312.-314

マグネットで素早く設置！！



底面にマグネットが付いており、金属製の扉や壁に簡単に設置可能です。

警告灯として素早く活躍！

- ・電池式なので配線不要、一時的な使用にも最適な回転灯です。
- ・防滴仕様、屋外設置可能。
- ・ON/OFFスイッチ付き。

用途は様々

- ・現場や工場で作業中を知らせる警告灯として
- ・作業車両の注意灯として
- ・トラクターなど道路走行時の追突防止に
- ・事故車両や工事現場の警告灯に
- ・一時的な作業の表示灯に
- ・トンネル工事などの表示灯に
- ・パトロールや警備の際の警告灯に
- ・緊急車両到着の目印に



赤と黄は約16日間連続点灯！！

点灯時間はアルカリ単3乾電池2個で、
赤 黄 … 回転400時間、点滅500時間、約16日間点灯します。
青 緑 … 回転150時間、点滅180時間、約6日間点灯します。

回転と点滅が切替可能！



内部にある切替スイッチで回転と点滅が選べます。

REVOLVE…回転

BLINK…点滅

夜間自動点灯/常時点灯の2タイプ

照度センサーによる夜間自動点灯タイプ NU-BR(赤)/NU-BY(黄)/NU-BB(青)/NU-BG(緑)

ON/OFFスイッチで作動する常時点灯タイプ NU-AR(赤)/NU-AY(黄)/NU-AB(青)/NU-AG(緑)の2タイプがございます。

夜間自動点灯タイプは照度センサーの感度を調節できます。出荷時は最も暗い状況でONになるよう設定されています。



NU-BR / NU-BY / NU-BB / NU-BG

電池交換方法

①透明カバーを外し



②内部のツメを外側へ押す



③蓋を起こす、電池を交換します。



仕様

NU-AR(赤) / NU-AY(黄)

常時点灯タイプ/赤/黄
点灯時間 / 回転400時間 点滅500時間

EA983FS-301.-302

NU-BR(赤) / NU-BY(黄)

夜間自動点灯タイプ/赤/黄
点灯時間 / 回転400時間 点滅500時間

EA983FS-311.-312

NU-AB(青) / NU-AG(緑)

常時点灯タイプ/青/緑
点灯時間 / 回転150時間 点滅180時間

EA983FS-303.-304

NU-BB(青) / NU-BG(緑)

夜間自動点灯タイプ/青/緑
点灯時間 / 回転150時間 点滅180時間

EA983FS-314

共通項目

電源	アルカリ単3乾電池2本付
仕様	防滴仕様 IP55
LED	8個
本体サイズ	φ76×75mm
重量	200g(電池含む)
スイッチ	ON/OFFスイッチ付
点灯パターン	回転/点滅切替(内部スイッチ)
底面	壁掛け用ネジ穴・マグネット付

イメージ画像:点滅

