


EA983FS-623

159x 95mm シグナルライト(高輝度LED/矢印)




<仕様>


- 光源・・・高輝度赤色LED球20灯
- 発光パターン・・・矢印スクロール点滅
- 電源・・・単3電池×4本(別売)
- 電池寿命・・・約100時間
- サイズ・・・159×95×57(H)mm
- 重量・・・359g(電池含)
- 材質・・・ポリカーボネート
- 防滴構造
- 裏面に簡易スタンド、マグネット付



<電池の交換方法>



裏面、電池蓋脇にあるツマミ(△マーク部分)を押し上げます。




ツマミを押さえながら電池カバーを手前に引出します。



電池ボックスに乾電池をセットします。

<簡易スタンドの展開>




本体からスタンドの↓PULL↓マーク部分を少し浮かす様にしてゆっくりと下ろします。



<オプション品のご紹介> 専用マグネット

- ・EA983FS-642 強力タイプ(耐荷重11kg・2個入)
- ・EA983FS-643 超強力タイプ(耐荷重40kg・1個入)



裏面マグネット中央のビスをそれぞれ外します



マグネット付属のビスで本体に固定します



EA983FS-642取付例



EA983FS-643取付例



本体マグネットより強力に固定が行えるので、屋外や強風下での使用に適しています。

カラーコーン用ブラケット ・EA983FS-640



シグナルライトをカラーコーンの横/上に設置できます。現場点滅灯や誘導に最適です。

専用マグネットベース

- ・EA983FS-619



首振り機能付きのマグネットベースで設置面に合わせて様々な角度に対応します。

